









## Cathéters acier pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le


20 03 2021

www.diabeteoccitanie.org

| LABORATOIRE       | AIGUILLES EN ACIER      | COMPATIBILITE AVEC POMPES   | MISE EN PLACE | LONGUEUR TUBULURE (cm) | LONGUEUR CANULE (mm) | INSERTEUR      |
|-------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Medtronic         | Sure-T                  |  ANIMAS Vibe                                       | A 90°         | 60 / 80                | 6                    |                |
|                   |                         |  ACCU-CHECK COMBO                                  |               | Déconnectable          | 8                    |                |
|                   |                         |   |               |                        | 10                   |                |
| Medtronic         | SURE-T PARADIGM         |  PARADIGM  | A 90°         | 45 / 60 / 80           | 6                    |                |
|                   |                         |   |               | 60 / 80                | 8                    |                |
|                   |                         |   |               | 60 / 80                | 10                   |                |
|                   |                         |   |               | Déconnectable          |                      |                |
| Roche diagnostics | ACCU-CHECK RAPID-D LINK |  ACCU-CHECK COMBO                                  | A 90°         | 70                     | 6                    |                |
|                   |                         |   |               | Déconnectable          | 8                    |                |
|                   |                         |   |               |                        | 10                   |                |
| Tandem            | TruSteel                |  Tandem T:slimx2                                   | A 90°         | 60 / 80                | 6/8                  |                |
| Ysopmed           | ORBIT MICRO             |  ANIMAS Vibe                                       | A 90°         | 60 / 105               | 5,5                  |                |
|                   |                         |  ACCU-CHECK COMBO                                  |               | Déconnectable          |                      |                |
| Ysopmed           | YPSOPUMP ORBIT MICRO    |  YPSOPUMP<br>(Connexion spéciale pompe Ypsopump) | A 90°         | 45 / 60 / 80 / 110     | 5.5 / 8.5            | Orbit Inserter |

NB: Il n'y a pas d'inserteur pour les aiguilles métalliques, sauf pour le cathéter Orbit Micro (Orbit Inserter)

Légende :

-  Connexion Paradigm
-  Connexion Luer Lock
-  Connexion Luer Lock
-  Connexion YpsoPump
-  Connexion Tandem