
























Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

01 04 2021

www.diabeteoccitanie.org



LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Medtronic	MIO 30	 PARADIGM/Minimed	Tangentielle 30° Angle insertion préréglé	60 / 110	13	Tout en un
Medtronic	SILHOUETTE	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle 30°	60 / 110	17	SIL SERTER
Medtronic	SILHOUETTE PARADIGM (Medtronic)	 PARADIGM/Minimed	Tangentielle 30°	45 / 60 / 80 / 110	13	SIL SERTER
				60 / 80 / 110	17	
Medtronic	MIO	 PARADIGM/Minimed	A 90°	En fonction des couleurs 45 / 60 / 80	6	Tout en un
				80	9	
Medtronic	QUICKSET	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 110	6	QUICK-SERTER
				60 / 110	9	
Medtronic	QUICKSET PARADIGM	 PARADIGM/Minimed	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6	QUICK-SERTER
				60 / 80 / 110	9	
Medtronic	MIO Advance	 PARADIGM/Minimed	A 90°	60	6	Tout en un
Medtronic	MIO Advance	 ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60	6	Tout en un
Roche diagnostics	ACCU-CHECK FLEXLINK	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	A 90°	30 / 60 / 80	6	ACCUCHEK-LINK ASSIST
				60 / 80 / 110	8	
				60 / 80 / 110	10	
Roche diagnostics	ACCU-CHECK TENDER LINK	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	Tangentielle 30°	30 / 60 / 80 / 110	13	NON
				60 / 80 / 110	17	
Roche diagnostics	INSIGHT FLEX	 ACCU-CHECK INSIGHT	A 90°	40 / 70 / 100	6 / 8 / 10	LinkAssist Plus
Roche diagnostics	INSIGHT TENDER	 ACCU-CHECK INSIGHT	A 45°	40 / 70 / 100	13 et 17	NON
Smith Medical	CLEO 90	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 80 / 110	6 / 9	Tout en un
Tandem	AutoSoft 90	 Tandem	A 90°	60 / 110	6 / 9	Tout en un
	AutoSoft 30	 Tandem	Tangentielle 30°	60 / 110	6 / 9	Tout en un
	VariSoft	 Tandem	Tangentielle 30°	60 / 80 60 / 110	13 17	Non
Ypsomed	ORBIT SOFT	 ANIMAS Vibe  ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60 / 105	6 / 9	Orbit Inserter

Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le

01 04 2021

www.diabeteoccitanie.org

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Ypsomed	YPSOPUMP ORBIT SOFT	 YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Ypsopump)	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6 / 9	Orbit Serter
Ypsomed	YPSOPUMP Inset	 YPSOPUMP	A 90°	46/60/80/110	6 / 9	Tout en un

Légende :

 Connexion Paradigm/Minimed

 Connexion YpsoPump

 Connexion Luer Lock

 Connexion Insight

 Connexion Luer Lock

 Connexion Tandem